



装置・ライン用圧力調整器 (調整圧力: 低圧~中圧~高圧)

④ 大流量・パイロット式圧力調整器 (MAX.1次圧力: 15.0MPa, 調整圧力: 1.0~6.0MPa)

GS-3000PH, GS-3000PH-H, GS-3000PHS, GS-3000PHS-H...MR (認定品) シリーズ

I 一般工業ガス用
圧力調整器

II 分析用標準ガス・
理科実験用
圧力調整器

III 半導体用特殊材料ガス・
高純度・超高純度
キャリアガス用圧力調整器

IV 一般工業ガス
供給設備・機器

V 分析用標準ガス
供給設備・機器

VI 半導体用特殊材料ガス
高純度・超高純度
キャリアガス供給設備・機器

VII 大臣認定について


VIII 高圧ガスの法律

IX 参考資料




GS-3000PH
GS-3000PH-H

【外観寸法図】



- 12 アイボルト
- 11 出口ニップル
- 10 入口ニップル
- 9 パイロットフローバルブ
- 8 パイロット2次連結管
- 7 パイロット導入バルブ
- 6 パイロット1次連結管
- 5 パイロット取付板
- 4 パイロット調整器
- 3 低圧圧力計
- 2 高圧圧力計
- 1 メイン調整器

【外観寸法図】




- 12 アイボルト
- 11 出口ニップル
- 10 入口ニップル
- 9 パイロットフローバルブ
- 8 パイロット2次連結管
- 7 パイロット導入バルブ
- 6 パイロット1次連結管
- 5 パイロット取付板
- 4 パイロット調整器
- 3 低圧圧力計
- 2 高圧圧力計
- 1 メイン調整器

GS-3000PHS
GS-3000PHS-H

【特長】

- 1 1次圧力MAX. 15.0MPaの各種マニフォールド用圧力調整器として、GS-3000PH型は、2次圧力1.0~6.0MPaの高圧で調整でき、しかも下記の超大流量を実現する、大型パイロット調整器です。
 - 2 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
 - 3 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながらハンドル操作ができます。
- ※使用目的に応じて、型式及び使用流体をご指定ください。
※高圧ガス設備に使用する場合は、認定品とご指定ください。

【GS-3000PH/GS-3000PHS型シリーズ 流量表】



【標準仕様】

型式	GS-3000PH	GS-3000PHS	GS-3000PH-H	GS-3000PHS-H
認定品	MR-3000PH	MR-3000PHS	MR-3000PH-H	MR-3000PHS-H
仕様	右高圧/左高圧	右高圧/左高圧	右高圧/左高圧	右高圧/左高圧
適用ガス	O ₂ , N ₂ , Ar等		H ₂ , He	
材質	本体 C3771B ダイヤフラム CR シート PCTFE (ダイフロン)	SUS304 CR/テフロン PCTFE (ダイフロン)	C3771B CR PCTFE (ダイフロン)	SUS304 CR/テフロン PCTFE (ダイフロン)
1次圧力	15.0MPa以下 (認定品: 20.0MPa以下)			
調整圧力	1.0~6.0MPa			
標準流量	4800m ³ /h (標準状態 P2=5.0MPa・Air)	9600m ³ /h (標準状態 P2=5.0MPa・H ₂ /He)		
1次圧力計	0~25MPa			
2次圧力計	0~10MPa			
使用温度	-10~+60℃			
入口接続	M65×3.0 φ48.6 SUSニップル付			
出口接続	M65×3.0 φ48.6 SUSニップル付			
C値	3.586			
逃し弁	なし			
質量	110kg/GS-3000PH			

認定品仕様 - MRシリーズ

御注文時に下記項目をご指定下さい

- 型式・流体名
- 右高圧/左高圧
- 1次/2次設計圧力
- 1次/2次圧力計
- 入口/出口継手形状